



TruTool C 250 forgácsleválasztóval

Műszaki adatok



TruTool C 250 forgácsleválasztóval

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ²	2,5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM ² -IG	3 mm
ACÉL SPIRÁLKORCOLT CSŐ 400 N/MM ²	4x 0,9 / 6 x 0,6 mm
ACÉL SPIRÁLKORCOLT CSŐ 600 N/MM ²	4x 0,6 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	45 mm
-----------------	-------

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	3 m/min - 10 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	2400 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	22 mm
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	550 W