




## LED-Maschinenleuchte



110410-12



<b>Artikel-Nr.</b>	110410-12
<b>EAN:</b>	4260556621418
<b>Modell:</b>	TUBELED_70 AC
<b>Bestellnummer</b>	110410-12
<b>Modell</b>	TUBELED_70 AC
<b>Bauform</b>	LED Aufbauleuchte für Maschinen
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	> 85
<b>Leuchtmittel</b>	SMD LED
<b>gesamtleistung inkl treiber</b>	~28 W
<b>Lampenleistung</b>	~24 W
<b>Lampenlichtstrom</b>	3798 lm
<b>Lampenlichtausbeute</b>	~155 lm/W
<b>Lichtverteilung</b>	direkt
<b>Lichtfarbe</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte</b>	90-305V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
<b>Betriebsgeraet</b>	integriert
<b>Anschluss Leuchte</b>	M12 S-kodiert
<b>Schutzart</b>	IP67/IP69K
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Entblendung</b>	opalweiß
<b>Abstrahlwinkel</b>	100°
<b>Betriebstemperatur</b>	-10... +50 °C
<b>Farbwiedergabe Ra</b>	> 85
<b>Lampenlebensdauer</b>	> 50.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehaeuse</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung</b>	Sicherheitsglas gefrostet, sprungsicher
<b>Hoehe B x Breite C</b>	Ø 70 mm
<b>Laenge A</b>	560 mm
<b>Gewicht</b>	2100 g
<b>Bruttogewicht</b>	2550 g
<b>Risikogruppe</b>	Gruppe 1
<b>Kennzeichnung</b>	CE, UKCA
<b>Befestigungszubehoer</b>	optional
<b>Gefertigt in</b>	Deutschland
<b>Besonderheit</b>	Retrofitting: genormte LED Rohrleuchte zum 1:1 Austausch