

Datenblatt



Rabitzzange, 280 mm, DIN 5242

Artikelbeschreibung

Rabitzzange, aus CrV-Stahl geschmiedet und ganzvergütet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC, nach DIN 5242, Kopf und Schneiden poliert, mit Softisolation, Zum Binden von Moniereisen, Länge 280 mm

Bestelldaten

Artikelnummer: A0707128LO

EAN: 4019494336232

Ähnliche Artikel:

A0701010LO | A0701015LO | A0701020LO | A0701110LO | A0701115LO | A0701120LO
| A0701130LO | A0705025LO | A0707122SB

Notizen:
