

NEU



**Stichsäge PST 500 X**

- Kraftvoller 435 Watt-Motor
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Zuschaltbarer zweistufiger Pendelhub für beste Schnittleistung und saubere Schnittergebnisse in vielen Materialien
- Spanblaseinrichtung und Staubabsaugung – immer freie Sicht auf den Schnitt
- Horizontal verstellbare Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Softgrip-Auflagen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

**Lieferumfang**

Transporttasche, Sägeblatt, Absaugadapter, Netzkabel 4 m.

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	435 Watt
Leerlaufhubzahl	3.700 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte	bis 45°
Hubhöhe	15 mm
Pendelhubeinstellungen	2 Stufen
Max. Schnitttiefe	
in Holz	40 mm
in Stahl / Aluminium	6 / 10 mm
Gewicht	2,3 kg
Artikelnummer	4935 4282 60
EAN-Code	4002395 19431 5



**Stichsäge ST 800 XE**

- Leistungsstarker 705 Watt-Motor für höchste Anforderungen
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- 4-fach-Pendelhub für beste Schnittleistung und längere Lebensdauer der Sägeblätter
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte
- Softgrip-Auflagen

**Lieferumfang**

Transportkoffer, Sägeblatt, Spanreißschutz, Gleitsohle, Netzkabel 4 m.

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	705 Watt
Leerlaufhubzahl	600 – 2700 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte	bis 45°
Hubhöhe	26 mm
Pendelhubeinstellungen	4 Stufen
Max. Schnitttiefe	
in Holz	110 mm
in Stahl / Aluminium	10 / 25 mm
Gewicht	2,3 kg
Artikelnummer	4935 4129 50
EAN-Code	4002395 19289 2



**Stichsäge STEP 1200 XE**

- Leistungsstarker 730 Watt-Motor für höchste Anforderungen
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- 4-fach-Pendelhub für beste Schnittleistung
- AVS reduziert Vibrationen für höheren Anwenderkomfort
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte
- Zuschaltbare Spanblaseinrichtung
- Softgrip-Auflagen

**Lieferumfang**

Transportkoffer, Sägeblatt, Spanreißschutz, Absaugadapter, Gleitsohle, Netzkabel 4 m.

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	730 Watt
Leerlaufhubzahl	500-3000 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Pendelhubeinstellungen	4 Stufen
Max. Schnitttiefe	
in Holz	135 mm
in Stahl / Aluminium	10 / 30 mm
Gewicht	2,4 kg
Artikelnummer	4935 4128 78
EAN-Code	4002395 19276 2



**Säbelsäge US 400 XE**

- Handliche und kompakte 400 Watt-Säbelsäge
- Besonders gut geeignet für schwer zugängliche Stellen
- Elektronik mit Hubzahlsteuerung für materialgerechtes Arbeiten
- Universal-Sägeblattaufnahme
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeanschlag für optimale Anpassung der Maschine an die Oberflächenneigung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung der Schnittstelle

**Lieferumfang**

Transporttasche, 3 Sägeblätter, Sägeanschlag, Netzkabel 4 m.

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	400 Watt
Leerlaufhubzahl	0 – 3500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	13 mm
Gewicht	1,7 kg

Artikelnummer	4935 4118 14
EAN-Code	4002395 19321 9



**Säbelsäge US 900 XE**

- Vielseitige 900 Watt-Säbelsäge zum Trennen oder Sägen von Holz, Kunststoff und Metall.
- Elektronik mit Hubzahlsteuerung und Pendelhub für materialgerechtes Arbeiten
- Universal-Sägeblattaufnahme
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag für Tauchschnitte und optimale Sägeleistung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

**Lieferumfang**

Transportkoffer, 3 Sägeblätter, Netzkabel 4 m.

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	900 Watt
Leerlaufhubzahl	0 – 3500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	19 mm
Gewicht	2,9 kg

Artikelnummer	4935 4196 10
EAN-Code	4002395 19380 6



**Säbelsäge US 1300 XE**

- Leistungsstarke 1300 Watt-Säbelsäge, ideal für Schnitte in Holz, Kunststoff, Metallrohre und -profile
- Elektronik mit Hubzahlsteuerung und Pendelhub für materialgerechtes Arbeiten
- Universal-Sägeblattaufnahme
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag für Tauchschnitte und optimale Sägeleistung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

**Lieferumfang**

Transportkoffer, 2 Sägeblätter, Netzkabel 4 m.

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1300 Watt
Leerlaufhubzahl	0 – 2800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	30 mm
Gewicht	3,8 kg

Artikelnummer	4935 4132 35
EAN-Code	4002395 19767 5