

## Winkelschleifer

### L 3406 VRG

Bestell-Nr. 406.503



#### 1400 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Schalter mit Einschaltsperr und Arretierung
- Leichte, ergonomische Bauform mit schlankem Griff
- Universalmaschine zum Schleifen und Polieren durch stufenlos einstellbare Drehzahl, für Lacke empfehlen wir die PE 14-3 125
- SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

#### Zubehör

##### Klett-Schleifteller M 14



Elastischer Schleifteller mit Klettbelag.

Abmessung in mm:	Typ:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	Klett Bowl	1	231.983
115 Ø	1	208.817	

Technische Attribute	L 3406 VRG
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Leerlaufdrehzahl	2100-7500 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,2 kg

#### Grundausrüstung

1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	
1 SoftVib-Handgriff	325.376
1 Spannflansch	
1 FixTec-Schnellspannmutter M 14	313.459

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Winkelschleifer

### Klett-Teller gedämpft, M 14



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

in mm:

115 Ø	1	240.311
-------	---	---------



12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

in mm:

125 Ø	1	350.737
-------	---	---------

### Stahldraht 0,5 mm



gezopft, Aufnahme M 14

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

in mm:

65 Ø	1	124.524
------	---	---------

### Stahldraht 0,3 mm



gewellt, Aufnahme M 14

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

in mm:

60 Ø	1	124.516
------	---	---------

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Winkelschleifer

### FixTec-Schnellspannmutter M 14



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	313.459

### SDS-Clie Schnellspannmutter M 14



Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	253.049

### SoftVib-Handgriff



SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutterschlüssel (DE10117835A1) und Vibrationsdämpfung.

Typ:	VE	Bestell-Nr.
M 8 mit Schlüssel	1	316.857



SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Typ:	VE	Bestell-Nr.
M 8	1	325.376

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Winkelschleifer

### Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

---



Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

### SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

---



Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren. Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2	medium	358.606

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Winkelschleifer

### Klett-Schleifpapier PURFLEX



Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

### Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX



Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Winkelschleifer

### Klett-Schleifpapier CERAFLEX

---



Ideal zum Schleifen von Edelstahloberflächen und Verschleifen von Schweissnähten. Das Trägergewebe ist extrem reißfest. Geringe Wärmeentwicklung und höhere Standzeiten sorgen für eine hohe Wirtschaftlichkeit. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

### Klett-Schleifpapier CORKFLEX

---



Ideal für die Tiefenreinigung der Oberfläche, es entsteht mehr Glanz und eine bessere Haptik durch den Korkzusatz. Feinschleifmittel mit grober Struktur und stabiler Gewebeunterlage. Verringert die Wärmeentwicklung auf der Oberfläche und 3-fach höhere Standzeiten zu vergleichbaren Schleifmitteln. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	P 280	15	393.258
125 Ø	P 400	15	393.266
125 Ø	P 800	15	393.274

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Winkelschleifer

### Naturfaser-Filzpad

---



Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Abmessung	Typ:	Bestell-Nr.
-----------	------	-------------

in mm:

---

125 Ø	hart	393.347
-------	------	---------



Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Abmessung	Typ:	Bestell-Nr.
-----------	------	-------------

in mm:

---

125 Ø	soft	393.355
-------	------	---------

### Schutzhaube Schleifen

---



Schutzhaube zum Schleifen mit neuem Aufnahme-System. Verdrehsicher mit werkzeugloser Positionsverstellung und De-/Montage. Nicht kompatibel zu Vorgängerversionen. Passend für alle Neugeräte mit FLEX Bestell-Nr. 406.XXX.

Durchmesser VE	Bestell-Nr.
----------------	-------------

in mm:

---

125	1	394.394
-----	---	---------