

**Artikelnummer:** 138297

**Kurzbeschreibung:** Transportroller, gesloten, L 415 x B 615 x H 175 mm, draagvermogen 300 kg, 4 zwenkwielen, blauw



**Langbeschreibung:** Transportroller, gesloten, L 415 x B 615 x H 175 mm draagvermogen 300 kg, 4 zwenkwielen, blauw of rood: Deze transportwagen van robuust polypropyleen heeft een gesloten laadruimte en is voorzien van een omtrekrand. Dit zorgt voor een extra mate van transportveiligheid en stabiliteit, de opstand van de hoeken is 25 mm. Dankzij de 4 achterste zwenkwielen kan de transportrol ook zeer flexibel worden gebruikt op elke locatie.<P/>zijn draagvermogen is tot 300 kg, de afmetingen zijn ideaal voor het plaatsen van een Euronorm box van 400 x 600 mm.<P/>Wij bieden 3 jaar garantie op deze transportrol, die verkrijgbaar is in blauw of rood. Op verzoek is het ook leverbaar met andere soorten wielen, zoals bokwielen of stuurwielen met rem.<P/><b>Meer details:</b><P/><P level="1"> Transportrol in gesloten uitvoering van hoogwaardig polypropyleen<P level="1"> Geschikt voor 1 stuk Euronorm box in de afmetingen 400 x 600 mm<P level="1"> Rand van de hoeken 25 mm<P level="1"> Met 4 PP&#47 achterste stuurrollen, TPE grijs, elk ø 100 mm - Montage van wielen met achtergat / 1 schroef<<P level="1"> Ook leverbaar op aanvraag met andere wieltypes zoals bokwielen, stuurwielen met rem of natuurlijk PP<P level="1"> Draagvermogen: tot 300 kg<<<<<<P level="1"> kleur: naar keuze blauw of rood<P level="1"> externe afmetingen: elke L 415 x B 615 x B 615 x H 175 mm<P level="1"> gewicht: elke 4,1 kg<P level="1"> garantie: elke 3 jaar.

