

Artikelnummer: 96885

Kurzbeschreibung: Handtrekwagen, met boorden, massief rubber, 1160 x 760 mm

Langbeschreibung: Handtrekwagen, met boorden, 1160x760 mm: Deze handtrekwagen is van stevig profielstaal gemaakt en heeft houten schotten en een houten bodem van hoeklijsten, die met meerlaags, waterbestendig verlijmd multiplex bekleed zijn.

Het schot aan de voorkant is stevig aan de basisconstructie bevestigd en de andere 3 zijden zijn inklapbaar. De wagen

beschikt over een dissel met veiligheidshandgreep, automatisch gedempte teruggang in ruststand en een draaikrans met kogellager. De wielen hebben een automatische blokkering voor de voorwielen. De wielen zijn naar keuze met rubber- of luchtbanden te bestellen.

[ul] Oppervlak: gepoedercoat gentiaanblauw (RAL 5010) Hoogte

x 1400 mm Draagvermogen: 1000 kg Laadhoogte: 480 mm

Rubberbanden: a~ 400 mm x 80 mm breed, gewicht: 111 kg of

Luchtbanden: a~ 400 mm x 100 mm breed, gewicht: 87 kg[ul]

