



Art.-Nr.: 50125541
K-DS M12A-8P-0,75m-LxS36-CP
Konfigurationsleitung



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Basisdaten	
Geeignet für	Lichtschnittsensoren LxS
Parameterspeicher	Ja

Anschluss	
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Leitungseigenschaften	
Anzahl Adern	8 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	6,6 mm
Leitungslänge	750 mm
Werkstoff Mantel	PUR

Zertifizierungen	
US-Patente	US 7,696,468 B

Klassifikation	
Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert

Art.-Nr.: 50125541 – K-DS M12A-8P-0,75m-LxS36-CP – Konfigurationsleitung

Anschluss 1	
Ausführung	axial

Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Verriegelung	