

Especificaciones del producto

541400

Conexión de tubo flexible con rosca exterior R 1/2"

y borde hexagonal, natural R 1/2" x 19 mm

- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C
- con rosca de tubo $\varnothing d2= R 1/2\text{''}$ - Rosca exterior
- Manguito diámetro exterior $d3= 19 \text{ mm}$ o $3/4\text{''}$ (zona de conexión)
- $l = 55 \text{ mm}$
- Ancho de llave sw = 27 mm
- Ancho de llave sw = 27 mm



EAN	4007228702231
Altura	0
Fabricante	hünersdorff
Bolsa en caja de cartón	10
Unidad de la orden	Pieza
UE	10
Pedido mínimo	10
Altura caja de cartón	85
Cajas de cartón por ubicación	42
Longitud Pal	1,2
Peso bruto UE kg	0,1
Ancho caja de cartón	250
Peso bruto Pal kg	356
Profundidad	55
Unidad / Palé o caja	33600
Altura Pal	0,83
Longitud caja de cartón	250
Volumen m3	0
Color	Natural
Peso UE	0,125
Total cajas de cartón	336
Unidad / Ubicación	4200
Ancho	0
Ancho Pal	0,8
neto kg	0,01
bruto kg	0,01
Ubicaciones	8