



Opis:

pudełka przezroczyste wielkość 3, kolor niebieski, z udaroodpornego polipropylenu o stabilnym kształcie, do różnych obszarów zastosowań, z szeroką gamą akcesoriów

- dobra odporność chemiczna na działanie smarów, żywic, zasad, oleju i kwasów
- niezawodne sztaplowanie
- wielkość 3 w 5 kolorach (czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, bezbarwnym)
- Objętość przestrzenna / pojemność: 3,00 l / 1,76 l
- nośność 10 kg / obciążenie stosu: 179 kg
- dopuszczone do stosowania z żywnością, odporność na temperaturę: od -20°C do +80 °C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- 3 maks. uchwyty podziałek poprzecznych
- oddzielne akcesoria: Podziałki
- szerokie możliwości rozbudowy przez różne systemy zawieszania: Szyny ścienne, ścianka z nacięciami, regały stojące i mobilne
- dostępne na zapytanie w przypadku ilości hurtowych, rozmiar 3, z przewodzącego materiału, kolor: czarny: Rezystancja powierzchniowa 10³ do 10⁶ omów
- t = głębokość= 242 mm, b = szerokość=146 mm, h = wysokość=127 mm
- Wymiary wewnętrzne: 203x130x114 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	673300
GTIN	4007228703313
Taryfa celna	39231090
Jednostka opakowania (JO)	26

Kolor	niebieski
Objętość w l	3,00
Masa (kg)	0,17
D x S x W (mm)	242 x 146 x 127

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	26
D x S x W (mm)	800 x 290 x 394

Masa brutto OJ (kg)	4,92
---------------------	------

Paleta

Liczba pudełek	20
Liczba warstw	4
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 1,726

kartony/warstwa	5
Masa (kg)	118,4