

Artikelnummer: 129222

Kurzbeschreibung: Elektro-Hubwagen E-SDJ 1030

Langbeschreibung: Elektro-Hubwagen E-SDJ 1030: Die vielseitigen Elektro-Hubwagen der Reihe E-SDJ eignen sich für die verschiedensten Aufgabenbereiche wie z. B. zum Be- und Entladen von LKWs oder Containern, zum Ein- und Ausstapeln von Paletten oder zum einfachen Transport von Paletten über kurze Wegstrecken. Ausstattungsmkmale: stufenloses, elektrisches Heben und Senken stabile, gummierte Haltegriffe und eine gummierte Handdeichsel für eine einfache und komfortable Handhabung Kettenlenkzug zum leichten Manövrieren robuste Feststellbremse an

einer Lenkrolle für einen sicheren Stand Plexiglas-Schutzscheibe für maximale Sicherheit mit integriertem Ladegerät (230 V/50 Hz), kann an jeder Steckdose aufgeladen werden wartungsarme Batterie Technische Daten: Tragfähigkeit: 1000 kg Lastschwerpunktabstand: 600 mm Hubbereich: 85 - 3000 mm Bauhöhe (gesenkt): 2080 mm Bauhöhe (gehoben): 3515 mm Gabelzinkenmaße: L 1100 x B 180 x H 60 mm Tragbreite: 570 mm Gesamtlänge: 1720 mm Gesamtbreite: 762 mm Wenderadius: 1470 mm Radausführung: Polyurethan Lenkräder: a'Öœ 180 x B 50 mm Tandem-Lastrollen: a'Öœ 74 x B 70 mm Hubgeschwindigkeit: 90/140 mm/s Hubmotor: 1,5 kW Batteriekapazität: 12/150 V/Ah Eigengewicht: 495 kg



EAN/GTIN: 4260151120668