

ROLINE Cat.6 S/FTP (PiMF) patchkabel, LS0H, Component Level, grijs, 5,0 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.15.2605 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.2605 |
| EAN (een stuk) | 7611990132508 |

roline[®]
Designed for Professionals



Kant en klaar dubbel afgeschermd (PiMF) Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

* Component Level, High Quality, patchkabel.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aangespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- Elke component Level kabel is 100% getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1
- Aangesloten volgens T568A/B.
- Opbouw: 8 aders soepel.
- Hoogwaardige vergulde contacten.
- Impedantie: 100 Ohm.
- LS0H: Halogeenvrij, vlam vertragend, rookarm.

Component Level patchkabels zijn tijdens de fabricage 100% op snelheid en performance getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1. Dit betekent dat elke kabel 100% volgens de Cat.6 en Permanent Link norm geproduceerd is, bij elke kabel wordt dan ook een individueel testrapport meegeleverd.

- GHMT Certificaat No. z4424b-16-E

Technische specificaties

| | |
|--------------------------------|--|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | S/FTP Patchkabel |
| Kleur | grijs |
| Lengte | 5 m |
| Afschermings type | SFTP |
| Overdracht kwaliteit | Cat6 / Class E |
| Component-Level gecertificeerd | ja |
| Impedantie | 100 Ohm |
| Aantal aders | 8 |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Kleur (Tule) | grijs |
| Kabel LSOH | ja |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Technische bijzonderheden | Snagless connectoren, Component Level getest |