

Kragarm für Kragarmregal

Tiefe 500 mm, Traglast je Arm 175 kg,
Kragarm sandgestrahlt mit
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau

Artikelnummer: 131009



System-Kragarmregal

Bauteil - Kragarm





Kragarm für Kragarmregal

- Stecksystem
- Tiefe 500 mm
- Traglast je Arm 175 kg
- Arm gerade
- Konstruktion aus Stahl
- Kragarm sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Kragarmausrichtung	gerade
Regaltyp	Kragarmregal	Traglast pro Arm	175 kg
Regalsystem	Stecksystem	Material	Stahl
Regalfeld	Bauteil	Oberfläche Kragarm	sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Bauteil	Kragarm	Farbe Kragarme	enzianblau // RAL5010
Tiefe	500 mm	Gewicht	1,55 kg

Dazu passt auch ...

203501		Rollbare Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 8 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Holmlänge 2,7 m, aus Aluminium
404924		Langmaterialwagen, Traglast 2000 kg, Ladefläche Länge x Breite 2500 x 600 mm, Plattform offen mit 2 Materialmulden, Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung
505144		Bodenmarkiergerät für Markierband
524978		Rollenständer, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 60 mm, mit abschwenkbarer Kugelleiste, Traglast 200 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe 758 - 1197 mm