

Raja Transportroller



Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 580 x 345 mm, Ladehöhe 145 mm, Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag, 4 Lenkrollen, Mit Nylon-Bereifung



Artikelnummer: 221334



Raja Transportroller

sperrige Produkte einfach transportieren

Transportroller

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 580 x 345 mm
- Ladehöhe 145 mm
- Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit Nylon-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material Plattform	Sperrholz
Rollertyp	Transportroller	Oberfläche Plattform	mit Gummibelag
Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Euronorm	nein	Bereifung	Nylon
Ladehöhe	145 mm	Rad-Ø	100 mm
Ladeflächenlänge	580 mm	Höhe	145 mm
Ladeflächenbreite	345 mm	Gewicht	5,75 kg

