

Krause

Stufen-Doppelleiter

STABILO® Professional

Aufstieg beidseitig, 2 x 10 tiefe Stufen, Standhöhe 1,75 m, Holmlänge 2,35 m, Aus Holz

Artikelnummer: 244240



10 YEARS
WARRANTY

Stufen-Doppelleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 10 tiefe Stufen
- Standhöhe 1,75 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,75 m
- Holmlänge 2,35 m
- Stufen Tiefe 80 mm
- Stufen- bzw. Sprossen-Holm-Verbindung geschraubt
- Erhöhte Stabilität durch Eckaussteifungen
- Sichere Anwendung durch Gurtbänder
- Ausgestattet mit Sicherungslaschen
- Aus Holz
- Aufgestellt Höhe 2,2 m
- Gewicht 18 kg
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Steigtechnik Stehleiter

Sprossen-/Holmverbindung geschraubt

Leitertyp	Stufen-Doppelleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Gurtbänder
Material	Holz	Spreizsicherung	ja
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausstattung	Sicherungslaschen
Holmlänge	2,35 m	Verstärkung	Eckaussteifungen
Arbeitshöhe	3,75 m	Treppengängig	nein
Standhöhe	1,75 m	klappbar	ja
Stufen-/Sprossentyp	tiefe Stufen	fahrbar	nein
Stufen Anzahl	2 x 10	Garantie	10 Jahre
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	18 kg
Höhe	2,2 m		

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, aus Kunststoff in blau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen