


## KS Tools

### KS Tools 1/4" Sechskant-Stecknuss

lang, 10mm

Artikelnummer: 272718



## Technische Details

Form	gerändelt	Durchmesser D1	14 mm
Werkzeugtyp	Kfz-Spezialwerkzeug	Norm	DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Tiefe T in mm	9 mm	Vierkantantrieb in Zoll	1/4"
Gesamtlänge L in mm	50 mm	Material	Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert

		verchromt
Durchmesser D2	14 mm	Gewicht 0,04 kg
Schlüsselweite in mm	10 mm	

## Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm