

VARIOfit Etagenwagen

Traglast 250 kg, mit 5 Etage(n),
Plattform aus Stahl, mit
Winkelrahmen, Plattform neigbar, mit
leer, Maßlich auf Euronorm-Behälter
abgestimmt, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL5010 Enzianblau, mit TPE-
Bereifung



Artikelnummer: 531463

VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagenwagen

für Euronorm-Behälter

Etagenwagen

- Traglast 250 kg
- mit 5 Etage(n)
- Plattform aus Stahl, mit Winkelrahmen
- Plattform neigbar
- mit leer
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Gestell mit schlag- und kratzester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1700 x 665 x 1350 mm
- 4 Lenkrollen
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Radlager	Präzisions-Rillenkugellager
Wagentyp	Etagenwagen	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Traglast	250 kg	Fadenschutz	ja
Euronorm	ja	elektrisch leitend	nein
Etagen Anzahl	5 Stück	Material	Stahl
Etagenausrichtung	neigbar	Material Verarbeitung	verschweißt
Höhe	1700 mm	Wagen Ausstattung	leer
Länge	665 mm	klappbar	nein
Breite	1350 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagentyp	offen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Plattform Ausstattung	Winkelrahmen	Garantie	12 Jahre
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Gewicht	71 kg
Bereifung	TPE		

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeifarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau