




## MARONA

Deckenleuchte, LED, 3000K, rund, aluminium gebürstet, 4x3W

Die MARONA Deckenleuchte überzeugt durch eleganter Formgebung und klarem Kontrast der verwendeten Materialien aus Stahl und Acrylglas. Ein dimmbares 4x3W LED Modul sorgt für die gewünschte Lichtwirkung und macht die Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Der bewusst großzügig gewählte Abstand zwischen dem Leuchtschirm und der Montagefläche erzeugt einen Corona Effekt mit indirekten Beleuchtungseigenschaften.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	155156
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	430 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.2
Lumen	1200 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	grau
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt-indirekt
Höhe	8.6 cm
Durchmesser	30 cm

## Lichtquelle

916370	
--------	---

<b>Nettogewicht</b>	0.657 kg
<b>Bruttogewicht</b>	1.123 kg
<b>BIG WHITE Seite</b>	273