

**Artikelnummer:** 96885

**Kurzbeschreibung:** Handpritschenwagen, mit Bordwänden, Vollgummi, 1160x760 mm

**Langbeschreibung:** Handpritschenwagen, mit Bordwänden, 1160x760 mm: Dieser Handpritschenwagen ist aus stabilem Profilstahl gefertigt und besitzt Holzbordwände und -boden aus Winkelrahmen, die mit mehrschichtig wasserfest verleimten Siebdruckplatten ausgekleidet sind. Die Vorderwand ist fest an den Grundrahmen gesteckt und die anderen 3 Seiten sind klappbar. Der Wagen ist mit einer Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition sowie einem kugelgelagerten Lenkkranz ausgestattet. Die Räder besitzen eine automatische Feststellbremse, die auf die Vorderräder wirkt. Die Räder sind wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung erhältlich. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) Wandhöhe: 220 mm Ladefläche (B/L): 760 x 1160 mm Außenmaße (B/L): 840 x 1400 mm Tragkraft: 1000 kg, Ladehöhe: 480 mm Vollgummireifen: 400 x B 80 mm, Gewicht: 111 kg oder Luftreifen: 400 x B 100 mm, Gewicht: 87 kg



**EAN/GTIN:** 4250448503960