

## iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SR93EX24LE



### Sonderzubehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ34BI00	Einbausatz für 45 cm vollintegriert
SZ34DX13	Vario Schublade für varioFlex Körbe
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, der auch für spezielle Einbausituationen geeignet ist und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Vario Flex Korbsystem für 45 cm breite Geschirrspüler: schützen empfindliche Gegenstände und bieten Platz für schwere Töpfe und Pfannen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Optimaler Einbau in Ihre Küche - varioScharnier.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	..... C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	59 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	.....10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	..... 8.9 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	..... 3:15 h
Geräuschwert:	..... 44 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes:	..... 815 x 448 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..... 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 31.2 kg
Bruttogewicht:	..... 33.0 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 205 cm
EAN-Nummer:	..... 4242003944165
Gerätetyp:	..... Vollintegriert



## iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SR93EX24LE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dossierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- varioFlex Korbsystem
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- openAssist
- mit varioScharnier (für Sockelhöhe  $\geq$  50mm geeignet)
- Glasschon-System

#### Zubehör

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>


iQ300, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm,  
varioScharnier für besondere  
Einbausituationen  
SR93EX24LE

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maße in mm



⌚ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz