

## Produktinformation

# 29 25 160

- Greifflächen kreuzgezahnt
- Flach-runde Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

## Telefonzange

DIN ISO 5745




### Allgemein

Artikel-Nr.	29 25 160
EAN	4003773043478
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	139 g
Abmessungen	160 x 59 x 18 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,0 mm
Spitzenbreite (W4)	2,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,0 mm
Backenlänge (L3)	54,0 mm
Kopfbreite (W3)	14,0 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten