

## Kärcher flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

**KÄRCHER**

longueur de tuyau 10 m,  
raccordement 2x M22x1,5 mm

Numéro d'article: 119832



flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

- longueur de tuyau 10 m
- température max. 155 °C
- pression max. 315 bar
- raccordement 2x M22x1,5 mm
- hauteur x longueur x largeur 70 x 450 x 400 mm

### Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	raccordement	2x M22x1,5 mm
pour appareil de nettoyage	nettoyeur haute pression	hauteur	70 mm
pression	315 bar	longueur	450 mm
longueur de tuyau	10 m	largeur	400 mm
antistatique	non	Poids	2,45 kg
température maxi	155 °C		

