

## PAVOY

### armoire à portes battantes pour charges lourdes

#### Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1470 x 630 mm, 8 niveaux avec tablette en acier, Avec cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 142285



## PAVOY Armoire pour charges lourdes Basis

### avec cloison de séparation médiane

armoire à portes battantes pour charges lourdes

- convient pour entreprises industrielles, ateliers et entrepôts
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1470 x 630 mm
- force par plateau 120 kg
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- en acier, soudé de manière stable
- 8 niveau(x) avec tablette en acier
- Avec cloison de séparation médiane
- réglable par pas de 25 mm
- double porte battante
- portes à fleur

- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type d'armoire	armoire pour charges lourdes	soubassement	sans
convient pour (secteurs)	entreprises industrielles, ateliers, entrepôts	matériau	acier
type de porte	double porte battante	matériau de finition	soudé
hauteur	1950 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
largeur	1470 mm	tablette réglable au pas	25 mm
profondeur	630 mm	couleur de la tablette	comme couleur du corps
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	8 pièce	cloison de séparation médiane	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	angle d'ouverture de porte	180 °
charge tablette	120 kg	poignée	poignée tournante
surface de corps	finition peinture époxy	roulant	non
surface de face avant	finition peinture époxy	certification	GS // TÜV
exécution porte	à fleur	garantie	10 années
verrouillable	oui	Poids	193 kg
système de fermeture	serrure à cylindre		

## Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE