

RAU établi Basic

hauteur x largeur x profondeur 790 - 1140 x 1250 x 700 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni, force 750 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 1 tablette, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



RAU.



Numéro d'article: 222256

RAU Établi à hauteur réglable Basic

avec plan de travail robuste

établi

- hauteur x largeur x profondeur 790 - 1140 x 1250 x 700 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 750 kg
- réglage en hauteur via acier profilé C avec trame perforée
- exécution du châssis 4 pieds
- équipement : 1 tablette
- au centre 1 tablette
- structure en acier, vissé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble table

soubassements centraux 1 tablette

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| type de table | établi | matériau de plaque | bois de hêtre massif |
| Exécution du bâti | 4 pieds | surface de plaque | avec huilage verni |
| forme de châssis | piètement 4 pieds | couleur de la plaque | hêtre |
| hauteur | 790-1140 mm | matériau de châssis | acier |
| largeur | 1250 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |
| profondeur | 700 mm | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| épaisseur de panneau | 40 mm | matériau de finition | vissé |
| profondeur de plaque | 700 mm | tablettes | 1 pièce |
| charge | 750 kg | roulant | non |
| hauteur réglable | oui | livraison | livré monté |
| réglage en hauteur via | acier profilé C avec trame perforée | garantie | 5 années |
| équipement établi | 1 tablette | Poids | 57,51 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc |
| 221140 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |