

TECALEMIT kit pompes vide-fûts électriques

pour diesel, fioul, produits antigel
avec une viscosité maximale de 20
mPas, puissance de refoulement
maximale 38 litres par minute,
profondeur d'immersion 1600 mm

Numéro d'article: 510528



TECALEMIT Pompe électrique

kit pompes vide-fûts électriques



- kit comprenant : pompe, tuyau et pistolet de soutirage
- pour diesel, fioul, produits antigel avec une viscosité maximale de 20 mPas
- puissance de refoulement maximale 38 litres par minute
- hauteur de convoyage 8 m
- profondeur d'immersion 1600 mm
- filetage G2" extérieur
- niveau d'aspiration avec protection de siphon, ressort anti-flexion et fusible thermique
- raccord. électrique 230 V
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- boîtier en plastique

Détails techniques






type de stockage de produits dans	manutention de fûts / conteneurs	équipement de sécurité de fûts/c	niveau d'aspiration avec protection de siphon, ressort anti-flexion et fusible thermique
manipulation de fûts /	pompe	raccordement	G2" extérieur

conteneur			
type pompe	kit pompes vide-fûts électriques	matériau de boîtier	plastique
fluide	diesel, fioul, produits antigel	raccordement électrique	230 V
viscosité max.	20 mPas	modèle	Standard
réipients de stockage	jerrycan, ballon, fût	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
commande	électrique	Numéro d'enregistrement DEEE	DE82006647
puissance re foul. max. l/min	38 l/min	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
hauteur de refoulement	8 m	Marque selon le registre allemand	TECALEMIT
profondeur d'immersion	1600 mm	Poids	2,8 kg
équipement kit de pompes	pompe, tuyau et pistolet de soutirage		

Accessoires

160061		débitmètre, plage de mesure 5 - 120 l/min, pour diesel, fioul, AdBlue®, RME, produits antigel, eau avec une viscosité maximale de 0,8 mPas, raccordement G1" extérieur
206264		pistolet distributeur pour pompe électrique

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm