

## palette

hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en noir



Numéro d'article: 769235



## Palette plastique

palette

- hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm
- en PE régénéré en noir
- poids 22 kg

## Détails techniques

type d'emballage	palette	gerbable	oui
type de palette	palette	soubassement	patins
matériau	PE régénéré	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
hauteur	150 mm	convient pour aliments	non
longueur	1200 mm	Largeur d'entrée côté longueur	710 mm
largeur	800 mm	Largeur d'entrée côté largeur	600 mm
capacité de charge statique	5000 kg	charge dynamique	1500 kg
Poids	22 kg	bordure de sécurité	non
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	emboîtable	non
revêtement extérieur	plein	couleur	noir

## Accessoires

531744		capot de recouvrement, Bâche de couverture, hauteur x longueur x largeur 300 x 1250 x 850 mm, en marron
531745		capot de recouvrement, Bâche de couverture, hauteur x longueur x largeur 300 x 1250 x 850 mm, en transparent

## Cela s'adapte aussi ...

202873		diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm