

## Artikel

Artikelnummer 27700010



Hersteller Müller-Licht  
Marke StarLicht  
Abmessung 109x110x37 mm  
Nettogewicht 85 g  
Gehäusefarbe PIR, 2 Magnete

## Batterie

Enthaltene Batterien 3  
Enthaltene Batterie-Type AAA

## Elektrische Daten

Betriebsspannung 4,5 V  
Nominelle Leistungsaufnahme 0,35 W  
Nominelle Lebensdauer 30000 h  
Bemessungs-Lebensdauer 30000 h  
Stromart DC  
Gewichteter Energieverbrauch 1kWh/1000h  
max. Zündzeit 0,2 s  
Schaltzyklen bis Ausfall 15000  
Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5%  
Lebensdauerfaktor 6000h 0,90  
Dimmbarkeit nein

## Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 8 lm  
Bemessungslichtstrom 8 lm  
Bemessungs-Lichtausbeute initial 23lm/W  
Farbtemperatur 2700 K  
Lichtfarbe warmwhite  
Farbwiedergabeindex Ra $\geq$ 70  
Farbkonsistenz 6  
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom < 1s  
Lampenlichtstromerhalt 6000h 0,80  
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer 0,70  
Photometrische Codierung 727 / 608

## Verpackung

Verpackungstyp Blister  
Verpackungseinheit 1  
Barcode 4004894542352  
Innenkarton-Anzahl-VE 10  
Innenkarton-Barcode 4004894856824  
Transportkarton-Anzahl-VE 40  
Transportkarton-Barcode 4004894856831  
IP-Schutzklasse 20  
Schutzart III  
Enthält eingebaute LED-Lampen ja  
Warengruppe LED-Orientierungslicht  
Bezeichnung Rana Sensor