

Salatbar, Frühstück-Dessertbuffet Proxima 3 M

Salat-/Frühstücks- und Dessertbuffet mit elektrischer Haube aus Plexiglas mit CNS-Abdeckung und integrierter Beleuchtung separat schaltbar und beschichtetem Verdampfer. Die Temperatursteuerung erfolgt mit einem elektronischen Thermostat und digitaler Temperaturanzeige für ein leichtes ablesen der Wannenrauminnentemperatur. Die CNS-Wanne ist front- und rückseitig mit zwei großen und beschichteten Verdampfern ausgerüstet. Das laminierte Holz ist im Oberen und Seitenbereich in der Ausführung Wenge, Front und Rückwand des Unterbau in beige hell gefertigt. In den beiden Seitenteilen befindet sich eine Abdeckung welche den schnellen Zugriff auf die Getriebemotoren der Haube zulässt, dadurch werden im Servicefall die Kosten minimiert. Die abklappbaren Tabletrutschen (optionales Zubehör) sind oben und unten Wenge laminiert, der Rand in beige hell. Außen am Gerät befindet sich der Wasserablauf für eine schnelle und problemlose Entsorgung des anfallenden Kondenswassers. Das Buffet ist nur für den Betrieb mit GN-Behälter geeignet. Buffet fahrbar, mit 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremsen.

Artikel-Nr.: 23530080
GTIN: 4059395028348



Produktvorteile:

- Tiefe mit Tabletrutsche 1154 mm
- Höhe mit geöffneter Haube 1528 mm
- Möbelstruktur mit laminiertem Holz in Wenge
- Front- und Rückwand beige lackiert
- Plexiglas-Hustenschutz absenkbar
- Elektrische Haubenbetätigung, separat schaltbar
- Hustenschutzablagefläche aus CNS gefertigt
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Abklappbare Tabletrutschen mit laminiertem Wengeholz und umlaufender Lackierung in beige
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- CNS Wanne mit front- und rückseitig beschichtetem Verdampfer
- Bestückung mit GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe
- •4 Rollen davon 2 mit Feststellern

Technische Daten:

Geräteart	Salatbar
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1122 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	1528 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Bestückung	GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter	3
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Holz laminiert Wenge und hell beige
Innenmaterial	CNS Wanne
Anschlußart	Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro	0,40 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	137 kg
Serienzubehör	elektrische Haubenbetätigung, Rollen
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tablettrutsche kurz Proxima

Tablettrutsche kurz (Stirnseite) für Proxima 3,4 und 6

GTIN: 4059395102352

Artikel-Nr.: 23500180

Tablettrutsche lang Proxima 3

Tablettrutsche lang (Seite) für Proxima 3

GTIN: 4059395102369

Artikel-Nr.: 23500181

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de