

Información sobre productos

76 03 125

Alicate de corte diagonal

Para electromecánica

DIN ISO 5749

- Con filos afilados de cierre exacto
- Filos de corte adicionalmente templados por inducción. Dureza aprox. de los filos 63 HRC
- Articulación encajada
- Con bisel
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	76 03 125
EAN	4003773048923
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	85 g
Dimensiones	125 x 53 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5749
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,3 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,5 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 0,6 mm
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 0,4 – 3 mm
Longitud de boca (B)	16 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	9 mm
Anchura de la cabeza (A)	14,5 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.