

Productinformatie

97 52 50

KNIPEX PreciForce®

Krimptang



- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, compacte bouwvorm en de ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard

Algemeen

Artikel-nr.	97 52 50
EAN	4003773051916
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	498 g
Afmetingen	220 x 70 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	Coax- BNC-stekkers voor RG 58, 174, 188, 316
Aantal krimpprofielen	6
Capaciteit SW mm	0,72 / 1,07 / 1,72 / 3,25 / 4,52 / 5,4 mm
Hulzen (diameter)	Ø 0,95 / 1,3 / 2,1 / 3,9 / 5,4 / 6,4 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen