

Lacont gasflessenkast K-GFS-20

voor 20 x 11 kg gasflessen of 9 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 1710 x 720 mm, met dak, met dubbele vleugeldeur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 144745



Lacont Gasflessenkast K-GFS-20

gasflessenkast

- voor opslag buiten
- voor 20 x 11 kg gasflessen of 9 x 33 kg gasflessen
- hoogte x breedte x diepte 1435 x 1710 x 720 mm
- 1 uitneembare bodem
- ventilatie door perforaties in deur en zijwanden
- met dak
- met dubbele vleugeldeur
- goed afsluitbaar met cilinderslot
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- Leveringstoestand gedemonteerd

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	type deur	dubbele vleugel deur
type container	gasflessenkast	afsluitbaar	ja
opslagplaats	buiten	sluitsysteem	cilinderslot
capaciteit	29 gasflessen	isolatie	nee
capaciteit gasflessen 11 kg	20 stuks	ventilatie kast	door perforaties in deur en zijwanden
capaciteit gasflessen 33 kg	9 stuks	materiaal	staal
hoogte	1435 mm	oppervlak	verzinkt
breedte	1710 mm	levering	gedemonteerd
diepte	720 mm	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
container uitrusting	1 uitneembare bodem	gewicht	105 kg
dak	ja		

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
202906		Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1x40/50 l fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden
202916		Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 1 x 11 kg propaangas fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525753		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage