

fetra materiaalwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
draadgaaswanden met 11° helling,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 151414



fetra
Transportgeräte



fetra Materiaalwagen

Draagvermogen 600 kg

materiaalwagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- platform van MDF
- draadgaaswanden met 11° helling
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden
- wiel Ø 200 mm
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
type wagen	materiaalwagen	wiel-ø	200 mm
materiaal	staal	wiellager	groefkogellager
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
draagvermogen	600 kg	kleur	briljantblauw // RAL5007
lengte laadvlak	1200 mm	schuifbeugel	2 stuks
breedte laadvlak	800 mm	constructies	draadgaaswanden met 11° helling
hoogte	1500 mm	gebruik	beide zijden
materiaal platform	MDF	wielstand	rechthoekig
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen	garantie	10 jaar
banden	TPE	gewicht	90 kg

Gerelateerde Producten

113302		stiffhouder, lengte 300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
117675		buishouder, lengte 300 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
119136		golfdrager, draagvermogen 25 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, lengte 320 mm, asafstand 55 mm
119137		krat voor materiaalwagen, draagvermogen 50 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, hoogte x lengte x breedte 40 x 1200 x 250 mm
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
151425		buishouder, draagvermogen 25 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, lengte x diameter 300 x 22 mm
151436		buishouder, draagvermogen 25 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, lengte x diameter 300 x 27 mm
151447		vork, draagvermogen 25 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, lengte 300 mm, binnenmaat 50 mm
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
378362		stiffhouder, draagvermogen 10 kg, van staal, lengte x diameter 200 x 10 mm
911471		magazijnbak, van polypropyleen in blauw, hoogte x lengte x breedte 150 x 300 x 230 mm