


## laadbrug

lengte x breedte 1735 x 1250 mm,  
draagvermogen 3000 kg, van  
aluminium

Artikelnummer: 199807



## Oversteekbrug

laadbrug

- lengte x breedte 1735 x 1250 mm
- draagvermogen 3000 kg
- hoogteverschil min. / max. 0 / 170 mm
- platte oprijhoek dankzij beweegbaar deel
- van aluminium
- loopvlak slipvast
- met GS-vignet

### Technische details

uitrusting werkplaats	laadhulp	draagvermogen	3000 kg
type laadhulp	laadbrug	laadhulp uitrusting	platte oprijhoek dankzij beweegbaar deel
lengte	1735 mm	materiaal	aluminium
breedte	1250 mm	loopvlak	slipvast
hoogteverschil min.	0 mm	certificering	GS

hoogteverschil max. 170 mm

gewicht 59 kg

### Dit past ook bij ...

148637		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
202880		steekwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubberbanden, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, constructie van staal, gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
400932		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil