

VARIOfit aluminium stapelsteekwagen

draagvermogen 150 kg, steekplaat
breedte x diepte 320 x 250 mm,
constructie van aluminium (gelast),
wielen met massief rubber-banden
op kunststof-velg

Artikelnummer: 202886



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Aluminium stapelsteekwagen

Draagvermogen 150 kg

aluminium stapelsteekwagen

- draagvermogen 150 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- constructie van aluminium (gelast)
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	massief rubber
type kar	stapelsteekwagen	wiellager	kogellager
draagvermogen	150 kg	wiel-ø	260 mm
breedte schep	320 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	250 mm	veiligheidsgreep	ja
materiaal	aluminium	hoogte	1075 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	562 mm
in-/uitklapbaar	nee	garantie	12 jaar
trapslede	nee	gewicht	13 kg

Gerelateerde Producten

500327		handgrepen voor stapelsteekwagen, met veiligheidsbeugel, van kunststof
521537		pechveilige banden, voor transportwagen, banden massief rubber, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm