

Thurmetall

**hauteur x largeur x
profondeur 2100 x 805 x 695
mm**

Modul 2

9 tiroir(s), verrouillable avec Key Lock, 2 niveaux avec tablette en acier, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair



THURMETALL

5 
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 218316



Thurmetall Armoire combinée Modul 2

modulables



hauteur x largeur x profondeur 2100 x 805 x 695 mm

- 9 tiroir(s)
- structure en acier
- avec bandes d'inscription
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec Key Lock
- 2 niveaux avec tablette en acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur du corps	bleu pigeon
matériau	acier	couleur de la face avant	bleu clair
hauteur	2100 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	805 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	695 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
nombre de tiroirs	9 pièce	couleur de la tablette	gris pigeon
hauteur frontale 100 mm	9 pièce	surface de tablette	finition peinture époxy
capacité de charge de tiroir	75 kg	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	système de fermeture	Key Lock
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	75 kg	roulant	non
extension tiroir	100 %	garantie	5 années
tablette réglable au pas	25 mm	Poids	250 kg
champ d'inscription	bandes d'inscription		

Accessoires

218342		double porte battante, en bleu clair, hauteur x largeur 1000 x 805 mm
218347		double porte battante vitrée, en bleu clair, hauteur x largeur 1000 x 805 mm
218351	·	Plinthe de socle, hauteur x largeur 100 x 805 mm, pour larg. armoire 805 mm, en acier, coloris noir