

ZARGES

trapladder

Comfortstep B

trap beide zijden, 2 x 3 traanplaat treden met bekleding (incl. bordes), balklengte 0,84 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 219715



ZARGES Ladder met treden Comfortstep B

trapladder

- trap beide zijden
- 2 x 3 traanplaat treden met bekleding (incl. bordes)
- diepte trede 80 mm
- balklengte 0,84 m
- trede-boomverbinding geschroefd
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- kunststof antislipvoeten aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- opgesteld hoogte x breedte 750 x 440 mm
- gewicht 4,4 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	trapladder	sport-/dwarsverbinding	geschroefd
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
gebruik	beide zijden	veiligheidsbeugel	nee
lengte paal	0,84 m	spreidbeveiliging	ja
werkhoogte	2,25 m	opbergbak	nee
treden aantal	2 x 3	oppervlak steel	geëloxeerd
type trede/sport	traanplaat treden met bekleding	ladder voor op de trap	nee
diepte trede	80 mm	onderbouw	kunststof antislipvoeten
hoogte	750 mm	norm	DIN EN 131
breedte	440 mm	garantie	10 jaar
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	4,4 kg