

KERN

geluidsniveaumeter

SAUTER SU 130

afleesbaarheid in 0,1 dB stappen,
behuizing van kunststof, display

Artikelnummer: 236011



KERN



geluidsniveaumeter






- voor industrie- en bouwbranche
- meetbereik 130 dB
- afleesbaarheid in 0,1 dB stappen
- behuizing van kunststof
- met de functies hold, peak, grenswaarde
- display
- levering inclusief koffer

Technische details

type weegschaal	meetapparaat	weegschaal uitrusting	display
type meetapparaat	geluidsniveaumeter	materiaal	kunststof
geschikt voor (branches)	industrie- en bouwbranche	hoogte	26 mm
afleesbaarheid	0,1 dB	breedte	0 mm

meetbereik	130 dB	diepte	63 mm
spanningsverzorging	batterij 4x1,5V AAA	inhoud levering	inclusief koffer
weegschaalfuncties	hold, peak, grenswaarde	gewicht	0,77 kg

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw