

Cascoo bokwiel

draagvermogen 250 kg, diameter 100 mm, naaf lengte 40 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met dubbel kogellager, velg van aluminium, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243565



bokwiel

- draagvermogen 250 kg
- diameter 100 mm
- naaf lengte 40 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met dubbel kogellager
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- velg van aluminium
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	elektrisch geleidend	nee
bouwmodel	bokwiel	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	250 kg	rem	zonder
banden	Polyurethaan	naaflengte	40 mm
wiel-ø	100 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm
materiaal velg	aluminium	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt

wiellager dubbel kogellager

gewicht 0,722 kg