

## Miltex werkplek-vloerbedekking Yoga Meter Basic


mat, hoogte x lengte x breedte 9 x 1500 x 900 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs

VE 2 stuks

Artikelnummer: 447771



YOGA  
METER  
BASIC



## Miltex Vloerbedekking werkplaats Yoga Meter Basic

werkplek-vloerbedekking

- geschikt voor droge werkomgeving, bijv. voor bewerkingsmachines, CNC-centra en omgevingen met verspaningsafval
- mat
- hoogte x lengte x breedte 9 x 1500 x 900 mm
- van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
- temperatuurbestendig tot +60°C
- antislipwaarde R 11 conform DIN 51130 getest













## Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	lengte	1500 mm
vloerbedekking	werkplek-vloerbedekking	breedte	900 mm
confectionering	mat	elektrisch geleidend	nee
geschikt voor (branches)	droge werkomgeving, bijv. voor bewerkingsmachines, CNC-centra en	moeilijk ontvlambaar	nee

	omgevingen met verspaningsafval		
materiaal loopvlak	PVC	temperatuurbestendigheid	tot +60°C
oppervlak vloerbedekking	met lengteribbels	norm	antislipwaarde R 11 conform DIN 51130 getest
kleur	grijs	gewicht	10 kg
hoogte	9 mm		

## Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
528713		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw