

Bedrunka + Hirth werkbank

hoogte x breedte x diepte 860 x 2800 x 750 mm, tafelblad van massief beukenhout, geolied, draagvermogen 100 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 4 kasten, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating



bedrunka+hirth

3 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Artikelnummer: 504378



Bedrunka + Hirth Werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 860 x 2800 x 750 mm
- tafelblad van massief beukenhout, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 100 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 4 laden, 4 kasten
- links 2 laden, 2 kasten
- rechts 2 laden, 2 kasten
- laden hoogte 4x150 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 450 x 600 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden met kogelgelagerde wielgeleiding, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met sleuven voor het insteken van indelingsmateriaal
- met uittrekblokkade
- met greeplijst






- met beletteringsstrook
- afsluitbaar met cilinderslot
- laden en kast gemeenschappelijk afsluitbaar
- constructie van staal
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 3 jaar garantie


Technische details










meubeltype	tafel	draagvermogen lade	100 kg
type tafel	werkbank	uittrekbare lade	100 %
uitvoering frame	4 voeten	uittrekrail lade	kogelgelagerde wielgeleiding
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekblokkering	uittrekblokkade
hoogte	860 mm	greep	greeplijst
breedte	2800 mm	beletteringsveld	beletteringsstrook
diepte	750 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
dikte plaat	40 mm	oppervlak plaat	geolied
draagvermogen	100 kg	kleur plaat	beuken
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal onderstel	staal
elektrisch geleidend	nee	oppervlak onderstel	m. poedercoating
werkbank uitrusting	4 laden, 4 kasten	oppervlak front	m. poedercoating
onderbouwelementen links	2 laden, 2 kasten	sluitsysteem	cilinderslot
onderbouwelementen rechts	2 laden, 2 kasten	sluitfunctie	laden en kast gemeenschappelijk afsluitbaar
laden aantal	4 stuks	deuren aantal	4 stuks
laden aantal x hoogte	4x150 mm	verrijdbaar	nee
fronthoogte 150 mm	4 stuks	garantie	3 jaar
nuttige breedte lade	450 mm	gewicht	250 kg
nuttige diepte lade	600 mm		

Gerelateerde Producten

504381		lade-indelingsset voor werkbank, 6 lengteverdelers + 2 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 450 x 600 mm, fronthoogte 150 mm
504383		lade-indelingsset voor werkbank, 9 lengteverdelers + 3 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 450 x 600 mm, fronthoogte 150 mm
504394		geribbelde rubberen mat voor lade, breedte x diepte 450 x 600 mm

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
--------	---	--

218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs