

## Euronorm-stapelbak

hoogte x lengte x breedte 175 x 400 x 300 mm, inhoud 14,5 l, van polypropyleen in groen, Wanden gesloten met grijpopening aan kopzijde, bodem gesloten

VE 4 stuks

Artikelnummer: 509486



## Euronorm stapelcontainers

### voor zware lasten

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 175 x 400 x 300 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 155 x 360 x 260 mm
- inhoud 14,5 l
- draagvermogen 40 kg
- belasting 500 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in groen
- Wanden gesloten met grijpopening aan kopzijde, bodem gesloten
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door draaggrepen
- met etikethouder aan alle zijden
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie

## Technische details

baktype Stapelbak



wand uitrusting grijpopening kopzijde

euronorm	ja	beletteringsveld	etikethouder aan alle zijden
inhoud	14,5 l	vloerconstructie	gesloten
hoogte	175 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
lengte	400 mm	draagvermogen	40 kg
breedte	300 mm	last	500 kg
binnenhoogte	155 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
binnenlengte	360 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
binnenbreedte	260 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
materiaal	polypropyleen	geschikt voor rollenbanen	ja
recyclebaar	ja	draaginstallatie	draaggrepen
stapelbaar	ja	kleur	groen
nestbaar	nee	aantal per besteleenheid	4
vouwbaar	nee	garantie	5 jaar
wandconstructie	gesloten	gewicht	4,4 kg

## Gerelateerde Producten

509423		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 80 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509424		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 100 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509425		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509428		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 120 x 1150 mm, dikte 10 mm, van polypropyleen in antraciet
509580		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm, lengte x breedte 400 x 300 mm
509583		klapdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm, lengte x breedte 400 x 300 mm
509586		etiket voor Euronorm-stapelbak, voor bakhoogte 120 mm, in wit
509594		draagstang, voor stapelbak hoogte x breedte 175 x 300 mm
509597		zegel, voor stapelbak

## Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en kravaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag