

Kappes zwaarlastkast met openslaande deuren RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522580

RasterPlan

KAPPES



Kappes Zwaarlastkast RasterPlan®

















zwaarlastkast met openslaande deuren

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- draagvermogen per niveau 160 kg
- van staal, stevig gelast
- 4 niveau(s) met Stalen bodem
- per 25 mm verstelbaar
- dubbele vleugel deur
- zeer stabiel door hardgesoldeerde hoeken
- opening via draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details





meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	zwaarlastkast	afsluitbaar	ja
type deur	dubbele vleugel deur	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1000 mm	materiaal	staal
diepte	600 mm	materiaal verwerking	gelast
kast uitrusting	legborden	stabiliteit/versteviging/schoren	hoeken hardgesoldeerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	verzinkt
draagvermogen legbord	160 kg	scheidingswand	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	greep	draaigreep
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	130,5 kg

Gerelateerde Producten

522564		uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
522565		vloerverankering voor zwaarlastkast
522606		Stalen bodem voor zwaarlastkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, draagvermogen 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522608		uittrekbaar legbord voor zwaarlastkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522609		lade voor zwaarlastkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522610		lade voor zwaarlastkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522611		lade voor zwaarlastkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522612		lade voor zwaarlastkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522613		lade voor zwaarlastkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522614		lade voor zwaarlastkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522615		indelingssset, passend voor fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522616		indelingssset, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte 125 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522617		indelingssset, passend voor fronthoogte 175 mm, hoogte 175 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522620		vloerverankering voor zwaarlastkast
522621		perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
522622		perfoplaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, voor zijwand binnen rechts, van staal

gelakt in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood