

PAVOY werkbank

hoogte x breedte x diepte 900 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 1 legbord, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 524155



PAVOY Werkbank



werkbank

- hoogte x breedte x diepte 900 x 2000 x 700 mm
- tafelblad van multiplex, geolied
- bladdikte 40 mm
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 1 legbord
- constructie van staal
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie









Technische details



meubeltype	tafel	oppervlak plaat	geolied
type tafel	werkbank	kleur plaat	beuken
vorm onderstel	4-voetonderstel	materiaal onderstel	staal
hoogte	900 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
breedte	2000 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	700 mm	legborden aantal	1 stuks
dikte plaat	40 mm	verrijdbaar	nee
in hoogte verstelbaar	nee	certificering	GS // TÜV
elektrisch geleidend	nee	garantie	10 jaar
werkbank uitrusting	1 legbord	gewicht	74 kg
materiaal plaat	multiplex		

Gerelateerde Producten

524197		aflolijst voor werkblad, voor werkbank, breedte 2000 mm
532191		zinkplaat voor werkblad, voor werkbank, breedte 2000 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm

656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs