

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 640 mm, inhoud 0,15 m³, draagvermogen 750 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 525133



Bauer Kiepbak

met afrolautomaat


kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 640 mm
- inhoud 0,15 m³
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 70 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 170 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- afrolautomaat door gunstig lastzwaartepunt
- zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- onderbouw vorkslaffen




Technische details

baktype	kiepbak	onderbouw	vorksloffen
inhoud	0,15 m ³	hoogte vorksloffen	80 mm
hoogte	540 mm	breedte vorksloffen	200 mm
lengte	960 mm	afstand vorkokers	170 mm
breedte	640 mm	inrijdbreedte	170 mm
draagvermogen	750 kg	kraan	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
materiaal	staal	stapelbaar	nee
materiaal verwerking	gelast	nestbaar	nee
materiaaldikte opvangbak	3 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	gelakt
kantelfunctie	handmatig	kleur	geeloranje // RAL2000
uitvoering met kantelfunctie	afrolautomaat	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt	plafond	nee
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	gewicht	70 kg
onderrijdbaar	ja		

Gerelateerde Producten

518144		wielenet, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg
--------	---	---

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs