

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 150 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf met kogellager, Dubbele rem, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 100 x 85 mm



Artikelnummer: 526609

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 150 kg
- met elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 100 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 15 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 10 mm
- naaf met kogellager
- Dubbele rem
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 100 x 85 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	Dubbele rem
roltype	zwaarlastwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	150 mm

draagvermogen	150 kg	naaf lengte	40 mm
banden	elastiek	naafboorgat	15 mm
wiel-ø	100 mm	wielbreedte	40 mm
materiaal velg	aluminium	uitlading	35 mm
wiellager	kogellager	lengte plaat	100 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	85 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	80x60 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	10 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen	gewicht	2,65 kg

Gerelateerde Producten

524866



wiel, draagvermogen 150 kg, met elastiek-banden, naaf met wiellager, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf lengte x Ø 40 x 15 mm, velg van aluminium

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken