

zelfbouw-stellingsysteem

onderdeel hoekstelling, veldlast 350 kg / vaklast 60 kg, ordners en ander werkmateriaal zijn op 5 niveau(s) met Stalen bodem overzichtelijk te ordenen en altijd snel toegankelijk, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, romp met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in wit, niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in wit



Artikelnummer: 530411



Kantoor-stellingsysteem

Hoekstellingveld

zelfbouw-stellingsysteem

- onderdeel hoekstelling
- kliksysteem
- veldlast 350 kg / vaklast 60 kg
- vakbreedte 600 mm
- ordners en ander werkmateriaal zijn op 5 niveau(s) met Stalen bodem overzichtelijk te ordenen en altijd snel toegankelijk
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- achterwand open
- constructie van hout en staal
- romp met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in wit
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in wit
- zijwanden met stelvoeten om oneffenheden in de vloer te





compenseren

- inhoud levering: inclusief montagemateriaal

Technische details

meubeltype	stelling	achterwand	open
stellingtype	kantoorstelling	stelling uitrusting	legborden
stellingsysteem	kliksysteem	ordnerhoogtes	5 stuks
stellingveld	onderdeel	veldlast	350 kg
materiaal	hout, staal	gebruik	eenzijdig
hoogte	1900 mm	onderbouw	stelvoeten
breedte	620 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	5 stuks	oppervlak romp	m. melamineharscoating
legbord-/niveautype	Stalen bodem	kleur uitvoering	wit
kleur romp	wit	module	hoekstelling
kleur bodem	wit	inhoud levering	inclusief montagemateriaal
vakbreedte	600 mm	gewicht	20,5 kg
vaklast	60 kg		

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg