

## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 90 x 600 x 400 mm, capacité 14 l, en polypropylène en gris, avec couvercle à charnière



**5** YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 768775



## Bac norme Europe

bac gerbable norme Europe




- hauteur x longueur x largeur 90 x 600 x 400 mm
- capacité 14 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- structure de la paroi plein
- soubassement plein
- avec couvercle à charnière
- verrouillable avec plombs
- transport facile grâce à poignées coquilles
- avec rebord de gerbage gerbable
- convient pour aliments
- résistance à la température de -40 °C à +60 °C
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	couvercle	oui

capacité	14 l	type de couvercle	couvercle à charnière
hauteur	90 mm	système de fermeture	plombs
longueur	600 mm	dispositif de support	poignées coquilles
largeur	400 mm	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
matériau	polypropylène	convient pour aliments	oui
recyclable	oui	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
gerbable	oui	couleur	gris
gerbable avec rebord gerbage		garantie	5 années
emboîtable	non	Poids	1,9 kg
structure de cloison	plein		

## Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion