


hofsysteemstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1325 x 600 mm, vaklast 200 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - optimale benutting van de ruimte en meer opbergruimte, want vrijstaand in de ruimte te plaatsen, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL2004 zuiver oranje, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 918018



hofsysteem-inhaakstelling

Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1325 x 600 mm
- veldlast 1600 kg
- vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1325 x 600 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem



- niveaus met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 50 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - optimale benutting van de ruimte en meer opbergruimte, want vrijstaand in de ruimte te plaatsen
- Hoge stabiliteit dankzij lengteliggers
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL2004 zuiver oranje
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details


| | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | gebruik | tweezijdig |
| stellingtype | systeemstelling | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| stellingsysteem | kliksysteem | oppervlak legbord | verzinkt |
| stellingveld | aanbouwveld | oppervlak standaard | kunststof coating |
| geschikt voor (branches) | magazijn en werkplaats | oppervlak traversen | kunststof coating |
| materiaal | staal | opstelhoek uitrichting | recht |
| hoogte | 2000 mm | stabiliteit/versteviging/schoren | lengteliggers |
| breedte | 1325 mm | kleur standaard | zuiver oranje // RAL2004 |
| diepte | 600 mm | kleur traversen | zuiver oranje // RAL2004 |
| vaklast | 200 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod |
| veldlast | 1600 kg | kleur uitvoering | zuiver oranje/verzinkt // RAL 2004 |
| legborden / schappen aantal | 5 stuks | levering | gedemonteerd |
| vakbreedte | 1325 mm | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| vakdiepte | 600 mm | garantie | 5 jaar |
| in hoogte verstelbaar legbord | 50 mm | gewicht | 65,34 kg |
| legborden / niveaus uitrusting | veiligheidsrand | | |

Gerelateerde Producten




917354



systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1025 x 600 mm, vaklast 200 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL2004 zuiver oranje, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

| | | |
|--------|---|---|
| 918619 |  | legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1325 x 600 mm, voor een vaklast van 200 kg, het legbord wordt opgelegd, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
|--------|---|---|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel |
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |