


Rammschutzplanken Safe, für den robusten und flexiblen Objektschutz



- flexibles Rammschutz-System für Innen und Außen
- massive Stahlelemente gewährleisten eine maximale Kraftaufnahme
- effektiver Schutz von Säulen, Pfosten und Arbeitsbereichen vor typischen Beschädigungen durch Rangier- und Staplerverkehr
- flexibles Rammschutz-System für Innen und Außen
- problemlose 1-Mann-Montage
- geeignet für lange Strecken oder kurvenreiche Wegführungen
- Wandstärke 3 mm, Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
- Pro Pfosten werden 4 Dübel benötigt



Mit den Rammschutzplanken schützen Sie Ihre wertvollen Anlagen und sorgen für Sicherheit und funktionierende Abläufe im Betrieb.



Produktkurzbeschreibung	Rammschutzplanke B 1000 mm	Rammschutzplanke B 1200 mm	Rammschutzplanke B 1500 mm	Rammschutzplanke B 2000 mm	Standpfosten
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 40 x 100	1200 x 40 x 100	1500 x 40 x 100	2000 x 40 x 100	80 x 80 x 465
Bestellnummer kunststoff beschichtet	207-484-J0	207-485-J0	207-486-J0	207-487-J0	207-478-J0
Bestellnummer feuerverzinkt/kunststoff besch.	207-488-J0	207-489-J0	207-490-J0	207-491-J0	207-479-J0




- Eckplanken-Gelenk aus Alu, kann alternativ zur Außen- oder Innenecke verwendet werden, Winklereinstellung zwischen 90° und 180°



Eckplanken-Gelenk, Winklereinstellung zwischen 90° und 180°, Bestell-Nr. 248-487-J0

Produktkurzbeschreibung	Außenecke, Abmessungen siehe Skizze oben	Innenecke, Abmessungen siehe Skizze oben
Bestellnummer kunststoff beschichtet	207-493-J0	207-496-J0
Bestellnummer feuerverzinkt/kunststoff besch.	207-494-J0	207-497-J0

Gleich mitbestellen



Zubehör	Verlängerungsset feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, gelb	Kappe für Seitenabschluss der Rammschutz-Planken (C-Profil)	Universaldübel (mit Schraube), 10/100, 1 Stck	Durchsteckanker (für Betonböden) 12/120, 1 Stck.
Bestellnummer	207-500-J0	207-498-J0	233-427-J0	233-428-J0