

bott

Schubladenschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 525 x 550 mm, 2 Schublade(n), mit Vollauszug, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit Puerbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Puerbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 232148












Schubladenschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 525 x 550 mm
- 2 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x100 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- mit Vollauszug
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- mit Auszugssperre
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Korpus mit Puerbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puerbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück
Schranktyp	Schubladenschrank	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Material	Stahl	Auszug Schublade	100 %
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Höhe	800 mm	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Breite	525 mm	Oberfläche Korpus	mit Puerbeschichtung
Tiefe	550 mm	Oberfläche Front	mit Puerbeschichtung
Türen Anzahl	1 Stück	Auszugssperre	Auszugssperre
Türtyp	Flügeltür	Auszugsart	Vollauszug
Türöffnungswinkel	180 °	Oberfläche Boden	verzinkt
Schubladen Anzahl	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	2x100 mm	Gewicht	36,88 kg
Schubladentraglast	75 kg		

Zubehör

232988		Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232990		Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232992		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233014		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233015		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 800 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233033		Abrollrand, Für Schubladenschrank, Breite x Tiefe 525 x 550 mm, in schwarz
233049		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
233438		Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm, aus Buche-Multiplex in Dekor braun
233440		Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm, aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau

233447		Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau
233448		Schubladeneinsatzset, mit 24 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen